

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Dzięki naszym szynom zbiorczym wykonanym z różnych materiałów i powiązanych akcesoriom można łączyć przewody nawet przy bardzo małej ilości miejsca. W zależności od aplikacji potencjały można zbierać, rozdzielać lub rozpraszać.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna Bus (terminal), naturalny, Wysokość: 15 mm, Głębokość: 2 mm, miedź
Nr zam.	0280200000
Typ	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Ilość	10 M

Dane techniczne

ECLASS 15.0

27-14-11-92

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wspornik montażowy




Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Wersja
Nr zam.	0296700000	Śruba mocująca (terminal), 5.00 mm, Stal, Głębokość: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Szerokość: 8.5 mm, Wysokość: 8.5 mm
Ilość	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Wersja
Nr zam.	0280100000	Element mocujący (terminal), srebrny, Wysokość: 12.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190036348	Szerokość: 10 mm, Stal, 180 °C
Ilość	100 ST	

Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SH 1	Wersja
Nr zam.	0299860000	Wspornik szyny zbiorczej, beżowy, 100 °C, Szerokość: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	poliamid 66, przykręcany
Ilość	20 ST	