

**TS 20/CX10 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowany, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 10 mm, Głębokość: 10 mm
Nr zam.	<a href="#">0316400000</a>
Typ	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248017331
Ilość	40 M

## TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0.3937 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0.3937 inch
Szerokość	2000 mm	Szerokość (cale)	78.74 inch
Masa netto	404.8 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego


Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Szyna nośna

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni		
Normy	DIN EN 60715		
Powierzchnia	ocynkowany		
grubość	1.50 mm		
Materiał podstawowy	Stal		
Długość szyny zaciskowej	min.	0 mm	
	znamionowy	2000 mm	
	maks.	2000 mm	
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Nie		
Szerokość nacięcia			
Odstęp nacięć			
Długość nacięcia			

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		



**Accessories****Wspornik montażowy**

Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0295900000</a>	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190133337	1
Ilość	50 ST	