

**KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do giłz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Pałak zaciskowy, Śruba mocująca, Stal
Nr zam.	<a href="#">0400100000</a>
Typ	KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5
GTIN (EAN)	4008190068196
Ilość	500 szt.

## KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	3.8 mm	Głębokość (cale)	0.1496 inch
Wysokość	11 mm	Wysokość (cale)	0.4331 inch
Szerokość	4.5 mm	Szerokość (cale)	0.1772 inch
Masa netto	0.1 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Wskaźówka montażowa	montaż bezpośredni	Powierzchnia	inne
---------------------	--------------------	--------------	------

## dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskaźówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie	rodzaj montażu	przykręcany

## dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Powierzchnia	inne
Barwny	srebrny		

## parametry systemu

Wykonanie do szyn prądowych

## wymiary

rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny 2.50 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		