


ADP 2/HP2 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracjiAbbildung ähnlich
Nasze systemy chroniące przed dotknięciem zapewniają większe bezpieczeństwo Twojej szafy sterowniczej. Zapewniają ochronę przed porażeniem prądem spowodowanym przypadkowym dotknięciem części pod napięciem związanym z obsługą lub usterką.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Seria SAK, Profil pokrywy, transparentny, 1000 mm
Nr zam.	0485300000
Typ	ADP 2/HP2 1M
GTIN (EAN)	4008190051716
Ilość	36 M

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	61.5 mm	Głębokość (cale)	2.4213 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	1000 mm	Szerokość (cale)	39.37 inch
Masa netto	221 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-50 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C		długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

zatraskowe	Tak	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
------------	-----	---------------------	--------------------

dane tworzywa

Materiał podstawowy	PVC	Barwny	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V-2		


parametry systemu

Wykonanie	Płytki osłonowa
-----------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Drawings



ADP 2/HP2 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Zabezpieczenie przed kontaktem**

Nasze systemy chroniące przed dotknięciem zapewniają większe bezpieczeństwo Twojej szafy sterowniczej. Zapewniają ochronę przed porażeniem prądem spowodowanym przypadkowym dotknięciem części pod napięciem związanym z obsługą lub usterką.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HP 2 ADP2	Wersja
Nr zam.	0485660000	Płytkę końcową i dzielącą styków, beżowy, Wysokość: 59.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190181697	Szerokość: 3 mm, V-2, PA 66
Ilość	20 ST	