

## KLBU SH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Pałąk zaciskowy do przyłącza ekranu
Nr zam.	<a href="#">0635900000</a>
Typ	KLBU SH1
GTIN (EAN)	4008 190192204
Ilość	500 szt.

## KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	26.5 mm	Wysokość (cale)	1.0433 inch
Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0.5906 inch
Masa netto	1.88 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia		
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%		
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.151 kg CO2 eq.	

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, Szyna zbiorcza	Szyna montażowa	Szyna zbiorcza
---------------------	------------------------------------	-----------------	----------------

## dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	z możliwością zatrzaśnięcia	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, Szyna zbiorcza
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

## dane tworzywa

Barwny	Ciemnobeżowy	Klasa palności wg UL 94	None
--------	--------------	-------------------------	------

## parametry systemu

Wykonanie	do uchwytu szyny	niezbędna płyta zamykająca	Nie
Szyna montażowa	Szyna zbiorcza		

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Rodzaj przyłącza	Złącze sprężynowe	liczba przyłączy	1
------------------	-------------------	------------------	---

## wymiary

Raster w mm (P)	16.00 mm
-----------------	----------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBU SH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SO SH1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0401460000</a>	Wspornik szyny zbiorczej, szary, 100 °C, Szerokość: 24.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190188092	poliamid 66, przykręcany
Ilość	20 ST	