

KLBU SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Pałak zaciskowy do przyłącza ekranu
Nr zam.	0635960000
Typ	KLBU SH1
GTIN (EAN)	4008 190007 140
Ilość	20 szt.

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	26.5 mm	Wysokość (cale)	1.0433 inch
Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0.5906 inch
Masa netto	1.69 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia		
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%		
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.214 kg CO2 eq.	

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, Szyna zbiorcza	Szyna montażowa	TS 35
---------------------	------------------------------------	-----------------	-------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	z możliwością zatrzaśnięcia	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, Szyna zbiorcza
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

Barwny	Ciemnobeżowy	Klasa palności wg UL 94	V-2
--------	--------------	-------------------------	-----

parametry systemu

Wykonanie	do uchwytu szyny	niezbędna płyta zamykająca	Nie
Szyna montażowa	TS 35		

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy
------------------	-----------------

wymiary

Raster w mm (P)	16.00 mm
-----------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SO SH1	Wersja
Nr zam.	0401460000	Wspornik szyny zbiorczej, szary, 100 °C, Szerokość: 24.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190188092	poliamid 66, przykręcany
Ilość	20 ST	