

FM 6/TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Stopa mocująca na szynie mocującej, srebrny, stal, goła, M 6, Szerokość: 14 mm |
| Nr zam. | 0636900000 |
| Typ | FM 6/TS35 |
| GTIN (EAN) | 4008190174019 |
| Ilość | 40 szt. |

FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 7 mm | Głębokość (cale) | 0.2756 inch |
| Wysokość | 50.2 mm | Wysokość (cale) | 1.9764 inch |
| Szerokość | 14 mm | Szerokość (cale) | 0.5512 inch |
| Masa netto | 4.62 g | | |

Temperatury

| | |
|-----------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia | -5 °C...40 °C |
|-----------------------|---------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Informacje ogólne

| | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-------|
| Powierzchnia | niklowany | Szyna montażowa | TS 35 |
|--------------|-----------|-----------------|-------|

dalsze dane techniczne

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|-----|
| Rodzaj zamocowania | z możliwością zatrzaśnięcia | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
|--------------------|-----------------------------|--|-----|

dane tworzywa

| | | | |
|---------------------|------------|--------------|-----------|
| Materiał podstawowy | stal, goła | Powierzchnia | niklowany |
| Barwny | srebrny | | |

parametry systemu

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|
| Wykonanie | do szyn nośnych | Szyna montażowa | TS 35 |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|

wymiary

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------|----------|
| gwint (wewnętrzny) | M 6 | Raster w mm (P) | 14.00 mm |
|--------------------|-----|-----------------|----------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |

Drawings

