

ELS 7/40 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki ELS MultiCard można opisywać przy użyciu drukarki PrintJet, plotera lub drukarki SMark. W szczególności, przy użyciu kolorowej drukarki PrintJet AVANCED można na wiele sposobów wykonywać przyciągające wzrok oznaczniki kabli i listw zaciskowych.

ELS 6/30 do stosowania w oznacznikach kabli WKM 8/30 lub oprawkach szyldów grupowych EM8/30

ELS 7/40 do stosowania w oprawkach szyldów grupowych SchT5S

ELS 16/40 do stosowania w oznacznikach kabli WKM 18/43 lub oprawkach szyldów grupowych SchT5

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.


Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	ELS, Oznaczniki wkładane, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, żółty
Nr zam.	1045650000
Typ	ELS 7/40 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248779635
Ilość	40 szt.

Rysunki



SchT warianty wspornika szyldu



Oprawki szylków grupowych SchT 5 S wsuwane bezpośrednio w szynę nośną TS 32 lub TS 35. W ten sposób można oznaczać listwę zaciskową niezależnie od typu zacisku.

Oprawki SchT 5 oraz SchT 5 S wyposaża się w paski ochronne ESO 5, STR 5.

SchT 7 jest oprawką szylków grupowych, do szylków wsuwanych. Jest wyposażona w zawias umożliwiający łatwy dostęp do śruby zaciskowej.

Oprawki SchT 7 wyposaża się w paski ochronne ESO 7, STR 7 lub oznaczniki DEK 5.

Informacje o szylkach wsuwanych oraz paskach ochronnych, patrz „Akcesoria”.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCHT 5 S	Wersja
Nr zam.	1631930000	SCHT, Znakowanie zacisków, 44.5 x 9.5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190206680	Weidmueller, czarny
Ilość	20 ST	
Typ	SCHT 5 S GR	Wersja
Nr zam.	1461730000	SCHT, Znakowanie zacisków, 44.5 x 9.5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118267709	szary
Ilość	20 ST	
Typ	SCHT 5 S V0	Wersja
Nr zam.	1762370000	SCHT, Znakowanie zacisków, 44.5 x 9.5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248043842	beżowy
Ilość	20 ST	