

THM MT30X 15/4 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe. Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wyśrodkowanie druku na każdej etykiecie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	THM, Oznaczniki urządzeń, 4 x 15 mm, żółty
Nr zam.	1072690000
Typ	THM MT30X 15/4 GE
GTIN (EAN)	4032248829118
Ilość	1 ROL

THM MT30X 15/4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0.1575 inch
Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0.5906 inch
Masa netto	110 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	Akrylat
Metoda nadruku	Transfer ciepła
Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy
Szerokość	15 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	żółty
Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	poliester
Nadrukowane znaki	bez
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula z etykietami
Kompatybilna drukarka	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label reel = Device markers
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
Ilość na rolkę	10000

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



THM MT30X 15/4 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja	
Nr zam.	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Ilość	1 ST		