


**HDC IP68 HP 24B AS S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP68**

Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewu aluminiowego i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69, po podłączeniu, Obudowa podstawy, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard
Nr zam.	<a href="#">1079920000</a>
Typ	HDC IP68 HP 24B AS S
GTIN (EAN)	4032248841936
Ilość	1 szt.



## HDC IP68 HP 24B AS S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Obudowy EMC	Tak	tworzywo kątownik mocujący	stal nierdzewna
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna		

### wersja

część górna/część dolna/wieko	część dolna	Ośłona	bez pokrywy
liczba wpustów kablowych z boku	0	wersja obudowy	Obudowa podstawy
wersja systemu zamykania	Złącze z kabłąkiem zaciskowym	Forma konstrukcyjna	standard
Rozmiar instalacji	8	wpust kablowy	Nie
Typ	Obudowa podstawy	wersja pałaka	Złącze z kabłąkiem zaciskowym
uszczelka	kauczuk silikonowy	kolor (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

### Ważna informacja

Informacje produktowe	W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.
-----------------------	---

### Klasyfikacje



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 HP 24B AS S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Aby uniknąć uszkodzenia styków i tulejek izolacyjnych,  
zalecamy zamocowanie kabla. Odpowiednie  
odległości przedstawiono na poniższym rysunku.  
Mocowanie kabla nie wchodzi w zakres dostawy.



**HDC IP68 HP 24B AS S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Obudowa wtyku**

Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewów aluminium i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	HDC IP68 HP 24B TO	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1079930000</a>	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69,
GTIN (EAN)	4032248842032	po podłączeniu, Korpus wtyczki, Złącze z kabłąkiem zaciskowym,
Ilość	1 ST	standard