

CC 15/49 MC NE GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie etykiety drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako alternatywa grawerowania Uniwersalne mocowanie Oprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi) Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami) Lub oznaczniki samoprzylepne Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 49 mm, Uchwyt CC-H 15/49, szary
Nr zam.	1079570000
Typ	CC 15/49 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248840977
Ilość	40 szt.

CC 15/49 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	1.2 mm	Głębokość (cale)	0.0472 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	49 mm	Szerokość (cale)	1.9291 inch
Masa netto	2.85 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia	
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%	
Ślad węglowy produktu	Kołyśka do bramy	0.018 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	8	
Wykonanie	wtykowy	
Szerokość	49 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	szary	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Zalecane branże	Maszyny	
Kompatybilna drukarka	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	
Aplikacja / producent	Uchwyt CC-H 15/49	

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings



CC 15/49 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Akcesoria



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CC-H 15/49	Wersja
Nr zam.	1790420000	ClipCard, Akcesoria, 15 x 49 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248215218	
Ilość	25 ST	
Typ	CC-RAIL 1000	Wersja
Nr zam.	1790150000	ClipCard, Akcesoria, 1000 x 17 mm, Samoprzylepne, czarny
GTIN (EAN)	4032248213610	
Ilość	1 ST	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Wersja
Nr zam.	1790160000	ClipCard, Osłona, 1000 x 19 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4032248213627	
Ilość	1 ST	
Typ	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Wersja
Nr zam.	1888300000	ClipCard, Akcesoria, 15 x 49 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4032248494170	
Ilość	40 ST	
Typ	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Wersja
Nr zam.	1880830000	ClipCard, Akcesoria, 15 x 49 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4032248480906	
Ilość	10 ST	