

CC 85/54 MC NE GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie etykiety drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako alternatywa grawerowaniaUniwersalne mocowanieOprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)Lub oznaczniki samoprzylepneDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 54 x 85 mm, Uchwyt Logimark-H, szary
Nr zam.	1138420000
Typ	CC 85/54 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248919864
Ilość	10 szt.

CC 85/54 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.8 mm	Głębokość (cale)	0.0315 inch
Wysokość	54 mm	Wysokość (cale)	2.126 inch
Szerokość	85 mm	Szerokość (cale)	3.3464 inch
Masa netto	12 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia	
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%	
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.040 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	8	
Wykonanie	wtykowy	
Szerokość	85 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	szary	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Zalecane branże	Maszyny	
Kompatybilna drukarka	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	
Aplikacja / producent	Uchwyt Logimark-H	

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings



CC 85/54 MC NE GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Akcesoria****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	CC-H 85/54 SW	Wersja
Nr zam.	1631640001	ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190465254	
Ilość	20 ST	
Typ	CC-H 85/54 GR	Wersja
Nr zam.	1631640002	ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190465261	
Ilość	20 ST	
Typ	CC-H 85/54 BG	Wersja
Nr zam.	1631640003	ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, Ciemnobieżowy
GTIN (EAN)	4008190465292	
Ilość	20 ST	
Typ	CC-HO 85/54 SW	Wersja
Nr zam.	1603290000	ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190188306	
Ilość	20 ST	