

SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Nr zam.	1170270000
Typ	SAI-M23-KS-L-7/17
GTIN (EAN)	4032248962259
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E344862

Wymiary i masa

Masa netto	82 g
------------	------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55


Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Podstawowy materiał obudowy	stop miedzi i cynku	Średnica kabla, maks.	17 mm
Średnica kabla, min.	7 mm	Stopień ochrony	IP67, IP69K
Cykle wpinania	> 1000	Stopień zanieczyszczenia	3
Przyłącze ekranu	Tak	Zakres temperatury obudowy	-40...+125 °C

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Rysunek wymiarowy



SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkładki bez styków



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-BE-L-4/4	Wersja
Nr zam.	1995810000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-BE-L-6	Wersja
Nr zam.	1170370000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962266	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4	Wersja
Nr zam.	1170380000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-SE-L-6	Wersja
Nr zam.	1170350000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303	
Ilość	1 ST	