

AP 111 D OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonnego do ochrony dużych komponentów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Płyta zamykająca, RS 100 pomarańczowy, Bezpośrednie mocowanie płyty zamykającej po obu stronach, Szerokość: 22 mm
Nr zam.	1185560000
Typ	AP 111 D OR 2000
GTIN (EAN)	4008190050207
Ilość	10 szt.

AP 111 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	101.7 mm	Głębokość (cale)	4.0039 inch
Wysokość	108.6 mm	Wysokość (cale)	4.2756 inch
Szerokość	22 mm	Szerokość (cale)	0.8661 inch
Masa netto	22.9 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	PA 66
grupa materiałów izolacyjnych	I	Powierzchnia	nieobrobiony
Materiał podstawowy	PA 66	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI

Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Szyna montażowa	TS 35	Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000
możliwość zalewania	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



AP 111 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



AP 111 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

RS 100 - obudowa profilu



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonowego do ochrony dużych komponentów.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PTSC KB40X14	Wersja
Nr zam.	4019420000	Śruba mocująca (terminal), 0.00 mm, Stal, Głębokość: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Szerokość: 16.9 mm, Wysokość: 7 mm
Ilość	100 ST	