

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zaciskarka do styków sygnałowych, poczw. Zagniatanie karbowane
Nr zam.	1203960000
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
Ilość	1 szt.

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Długość	175 mm	Długość (cale)	6.8898 inch
Masa netto	478 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	styki toczone	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 13
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 28		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	2.5 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.14 mm ²
rodzaj / profil zacisku	poczw. Zagniatanie karbowane		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

2 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Wersja
Nr zam.	1170250000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962211	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Wersja
Nr zam.	1170260000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962099	
Ilość	50 ST	

1.5 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	Wersja
Nr zam.	1170220000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962204	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0	Wersja
Nr zam.	1170240000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962150	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56	Wersja
Nr zam.	1170230000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962129	
Ilość	50 ST	

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

1 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Wersja
Nr zam.	1170170000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962310	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Wersja
Nr zam.	1170150000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248961108	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Wersja
Nr zam.	1170140000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962235	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Wersja
Nr zam.	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Wersja
Nr zam.	1170180000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Wersja
Nr zam.	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Ilość	50 ST	