

**SAI-M23-BE-19****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Nr zam.	<a href="#">1170130000</a>
Typ	SAI-M23-BE-19
GTIN (EAN)	4032248962082
Ilość	1 szt.

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E344862

## Wymiary i masa

Masa netto 4 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych


Liczba biegunów	19	kodowanie	brak
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Podstawowy materiał obudowy	termoplastyczny poliamid PA 6, PBT
Napięcie znamionowe	100 V	Cykle wpinania	> 1000
Stopień zanieczyszczenia	3	Prąd znamionowy	Styk 1 mm = 8 A, Styk 1,5 mm = 10 A
Rodzaj styku	Złącze żeńskie	Możliwości kodowania wkładek sygnałowych do złącz M23	Kodowanie H, Kodowanie N, Kodowanie S, Kodowanie X, Kodowanie Y

## Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

**Drawings**

**Układ styków**



**Rysunek wymiarowy**



**Technical data**

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1.5



## SAI-M23-BE-19

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## 1 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1995860000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170180000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170210000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Ilość	50 ST	

## 1.5 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KBC-1.5-14-56	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170230000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962129	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170240000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962150	
Ilość	50 ST	

## SAI-M23-BE-19

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ...do M23



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1203960000</a>	Zaciskarka do styków sygnałowych, poczw. Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN)	4050118000764	
Ilość	1 ST	

## Obudowa standardowa



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-GS-11/17	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1299390000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118097191	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-GS-7/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1995840000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1169920000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-KS-7/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1169900000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIL-M23-KSW-7/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1169930000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
Ilość	1 ST	

## SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	SAIE-M23-S-EM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1169970000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1169990000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1169950000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-VW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1169940000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
Ilość	1 ST	