
Karta katalogowa

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Układ styków



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.
Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka
Nr zam.	1170380000
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248962518
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2026-12-31T00:00:00+01:00

Karta katalogowa

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E344862

Wymiary i masa

Masa netto	7 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	8	kodowanie	brak
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Podstawowy materiał obudowy	termoplastyczny poliamid PA 6, PBT
Cykle wpinania	> 1000	Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy	Styk 1 mm = 8 A, Styk 2 mm = 28 A	Rodzaj styku	Złącze męskie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		


SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Układ styków



Rysunek wymiarowy



Technical data

No. of poles		5 + PE	4/4	
Number of contacts		6	4	4
Contact-ø	mm	2	1	2

4 times 1-mm male and 4 times 2-mm male

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

1 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.
Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Wersja
Nr zam.	1170390000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
GTIN (EAN)	4032248962105	
Ilość	50 ST	

2 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.
Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Wersja
Nr zam.	1170400000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
GTIN (EAN)	4032248962365	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Wersja
Nr zam.	1170410000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
GTIN (EAN)	4032248962525	
Ilość	50 ST	

...do M23



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Wersja
Nr zam.	1203840000	Zaciskarka do styków sygnałowych i zasilających, poczw. Zagniatanie
GTIN (EAN)	4032248986934	karbowane
Ilość	1 ST	

Obudowa standardowa



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.
Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-GS-L-7/17	Wersja
Nr zam.	1995800000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4032248925667	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-GSW-L-7/12	Wersja
Nr zam.	1170280000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4032248962327	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-KS-L-7/17	Wersja
Nr zam.	1170270000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4032248962259	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12	Wersja
Nr zam.	1170290000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4032248962242	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-L-EM	Wersja
Nr zam.	1170320000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962419	Pusta obudowa
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-L-HW	Wersja
Nr zam.	1170340000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962297	Pusta obudowa
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-L-RM	Wersja
Nr zam.	1170310000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962358	Pusta obudowa
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-L-VW	Wersja
Nr zam.	1170300000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962341	Pusta obudowa
Ilość	1 ST	

Karta katalogowa

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	SAIE-M23-L-W 25X25	Wersja
Nr zam.	1170330000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962273	Pusta obudowa
Ilość	1 ST	