

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zaciskarka do styków sygnałowych i zasilających, poczw. Zagniatanie karbowane
Nr zam.	1203840000
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
Ilość	1 szt.

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Długość	230 mm	Długość (cale)	9.0551 inch
Masa netto	1146 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	styki toczone	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	4 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.25 mm ²
rodzaj / profil zacisku	poczw. Zagniatanie karbowane		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

1 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Wersja
Nr zam.	1995830000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925698	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Wersja
Nr zam.	1170390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962105	
Ilość	50 ST	

2 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Wersja
Nr zam.	1995820000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925681	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Wersja
Nr zam.	1170420000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962334	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Wersja
Nr zam.	1170400000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962365	
Ilość	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Wersja
Nr zam.	1170410000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962525	
Ilość	50 ST	