

**HTX-IE-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Narzędzia do zaciskania końcówek i zdejmowania płaszcza do obróbki styków światłowodowych polimerowych włókien światłowodowych (POF)

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Narzędzie do zaciskania
Nr zam.	<a href="#">1208870000</a>
Typ	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
Ilość	1 szt.

## HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Wymiary i masa

Szerokość	220 mm	Szerokość (cale)	8.6614 inch
Masa netto	645 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--------	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	Do światłowodów polimerowych o grubości 1 mm
--------------	--

## Ważna informacja

Informacje produktowe	<p>HTX_IE_POF</p> <p>Jedno narzędzie wystarczające do kompletnej obróbki wtyków SC-RJ Do obróbki włókien polimerowych optycznych grubości 1 mm, specjalnie do złącza wtykowego PROFINET i ETHERNET/IP-SC-RJ Do zdejmowania izolacji z dwupleksowych światłowodów polimerowych</p> <p>Zaciskanie wtyków i docinanie światłowodów polimerowych odbywa się w trakcie jednej operacji Powierzchnie cięcia nie wymagają dodatkowego szlifowania Namiernik umożliwiający dokładne pozycjonowanie wtyków SC-RJ Ergonomiczny kształt rękojeści Wysoka powtarzalność Przetestowano w ponad 15 000 operacji.</p> <p>Wystarczy trzy kroki, aby wykonać połączenie IP67:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usunąć izolację ze światłowodów polimerowych</li> <li>2) Dociąć i zaprasować</li> <li>3) Zaprasować uchwyt kablowy odciążający</li> </ol>
-----------------------	--

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings



## HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Narzędzia



Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa) Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji Przewód bez uszkodzeń Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność Zintegrowana funkcja cięcia

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTI-STRIPAX IE-POF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1208880000</a>	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4032248990276	
Ilość	1 ST	

## Nożyce



Weidmüller jest specjalistą od separacji kabli miedzianych i aluminiowych. Paleta produktów sięga od narzędzi tnących do małych przekrojów z bezpośrednim przeniesieniem siły aż po narzędzia tnące do dużych średnic. Napęd mechaniczny i specyficznie skonstruowana forma ostrzy redukują konieczny nacisk dłoni do minimum.

Szeroka paleta narzędzi tnących marki Weidmüller spełnia wszystkie kryteria profesjonalnej obróbki kabli.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCISSORS KEVLAR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Ilość	1 ST	