

**THM VIN 36/18 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe. Automagiczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wyśrodkowanie druku na każdej etykiecie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	THM, Oznaczniki urzędzeń, 18 x 36 mm, srebrny
Nr zam.	<a href="#">1209010000</a>
Typ	THM VIN 36/18 SI
GTIN (EAN)	4032248990108
Ilość	1 szt.

## THM VIN 36/18 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0.7087 inch
Szerokość	36 mm	Szerokość (cale)	1.4173 inch
Masa netto	300 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-50...90 °C
-------------------------------	-------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Klej	Klej poliakrylanowy	
Metoda nadruku	Transfer ciepła	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	36 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C	
Barwny	srebrny	
Halogenki	Tak	
Materiał podstawowy	warstwa winylu	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula z etykietami
Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	
Kompatybilna drukarka		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label reel = Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-50...90 °C	
Ilość na rolkę	2500	

## Znaczniki urządzeń

Halogenki	Tak
-----------	-----

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM VIN 36/18 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Ilość	1 ST		