

**CA 100 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tylko na życzenie



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-  
Szybka i wydajna obróbka Łatwe dostosowanie do wyma-  
ganego zakresu przekrojów przewodów Zdejmowanie  
izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kro-  
ku Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może  
doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
Nr zam.	<a href="#">1266370000</a>
Typ	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	280 mm	Głębokość (cale)	11.0236 inch
Wysokość	390 mm	Wysokość (cale)	15.3543 inch
Szerokość	410 mm	Szerokość (cale)	16.1417 inch
Masa netto	23000 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1


## automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

obszar pozbawiany izolacji	0,14 - 0,34 mm <sup>2</sup> (~AWG 26 - 22)	napęd	Elektropneumatyczne
czas taktowania	ok. 1,5 s	Przekrój tulejek na żyłę, max.	0.34 mm <sup>2</sup>
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	długość zaciskanej końcówki	6/8 mm
Materiały zużywalne	luźne końcówki kablowe, z kołnierzem plastikowym i bez	długość tulejek kablowych	10/12 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Rysunki



## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania Szybka i wydajna obróbka łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1283530000</a>	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118073676	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1314530000</a>	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117592	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1314520000</a>	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117585	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1314510000</a>	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117370	
Ilość	1 ST	