

CA 100 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tylko na życzenie



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-
Szybka i wydajna obróbka Łatwe dostosowanie do wyma-
ganego zakresu przekrojów przewodów Zdejmowanie
izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kro-
ku Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może
doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automatic stripper and crimper
Nr zam.	1266370000
Typ	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	280 mm	Głębokość (cale)	11.0236 inch
Wysokość	390 mm	Wysokość (cale)	15.3543 inch
Szerokość	410 mm	Szerokość (cale)	16.1417 inch
Masa netto	23000 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1


automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

obszar pozbawiany izolacji	0,14 - 0,34 mm ² (~AWG 26 - 22)	napęd	Elektropneumatyczne
czas taktowania	ok. 1,5 s	Przekrój tulejek na żyłę, max.	0.34 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.14 mm ²	długość zaciskanej końcówki	6/8 mm
Materiały zużywalne	luźne końcówki kablowe, z kołnierzem plastikowym i bez	długość tulejek kablowych	10/12 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Rysunki



Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania Szybka i wydajna obróbka łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Wersja
Nr zam.	1283530000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118073676	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Wersja
Nr zam.	1314530000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117592	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Wersja
Nr zam.	1314520000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117585	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Wersja
Nr zam.	1314510000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117370	
Ilość	1 ST	