

BZT PRV8 BL 35X15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Seria P, Element do umieszczenia oznakowania, niebieski, liczba poziomów: 8, TS 35 x 15
Nr zam.	1267950000
Typ	BZT PRV8 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248113200
Ilość	20 szt.

BZT PRV8 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Dane techniczne

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	73.1 mm	Głębokość (cale)	2.8779 inch
Wysokość	120 mm	Wysokość (cale)	4.7244 inch
Szerokość	10.2 mm	Szerokość (cale)	0.4016 inch
Masa netto	22.43 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Szyna montażowa	TS 35 x 15
-----------------	------------

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Poliwęglan	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Wykonanie	do szyn nośnych	liczba poziomów	8
Szyna montażowa	TS 35 x 15		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		