


**ETA 1170 21 20A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złączy bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 20 A, bezpiecznik płaski Typ C
Nr zam.	<a href="#">1278820000</a>
Typ	ETA 1170 21 20A
GTIN (EAN)	4050118091250
Ilość	5 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	51.6 mm	Głębokość (cale)	2.0315 inch
Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0.8661 inch
Szerokość	9.8 mm	Szerokość (cale)	0.3858 inch
Masa netto	10.1 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

## dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

## dane tworzywa

Barwny	czarny
--------	--------

## dane znamionowe

Napięcie znamionowe	28 V	Znamionowe natężenie prądu	20 A
---------------------	------	----------------------------	------

## parametry systemu

Wykonanie	element bezpiecznikowy
-----------	------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		