

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Abbildung ähnlich

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:

Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Płyty kołnierzowe

Płyty kołnierzowe w dwóch materiałach i dwóch grubościach do prostej wymiany wstępnie uzbrajanych płyt kołnierzowych na miejscu.

#### Ogólne dane zamówieniowe

|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja               | Klippon TB (Terminal Box), Płyta kołnierzowa, prosta, Wysokość: 498 mm, Szerokość: 167 mm, Głębokość: 3 mm, Płyty kołnierzowe: u góry, na dole, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404, element polerowany elektrolitycznie, srebrny |
| Nr zam.              | <a href="#">1281250000</a>                                                                                                                                                                                                                |
| Typ                  | KTB GP 765020 AB S4                                                                                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)           | 4050118071924                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość                | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Status dostawy       | element wycofywany z produkcji                                                                                                                                                                                                            |
| Dostępne do          | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt alternatywny | <a href="#">KTB GP XX5020V AB S4 3MM</a>                                                                                                                                                                                                  |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |              |
|------------|--------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 3 mm   | Głębokość (cale) | 0.1181 inch  |
| Wysokość   | 498 mm | Wysokość (cale)  | 19.6063 inch |
| Szerokość  | 167 mm | Szerokość (cale) | 6.5748 inch  |
| Masa netto | 1940 g |                  |              |

## Temperatury

|                            |
|----------------------------|
| Temperatura eksploatacyjna |
|----------------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                      |                          |                         |                                     |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Grubość materiału    | 3 mm                     | Powierzchnia            | element polerowany elektrolitycznie |
| Materiał podstawowy  | stal nierdzewna 1.4404   | mocowanie do wbudowania | przykręcany                         |
| Stopień ochrony (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Płyty kołnierзовые      | u góry, na dole                     |

## Informacje ogólne Akcesoria

|                     |                        |              |                                     |
|---------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Grubość materiału   | 3 mm                   | Powierzchnia | element polerowany elektrolitycznie |
| Materiał podstawowy | stal nierdzewna 1.4404 |              |                                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |