


HBT 2,5 - 3,0 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stosowanie tulejek kablowych zapewnia użytkownikom trwałą i niezmienną jakość połączeń elektrycznych. Dalsze korzyści wynikają z zalet montażowych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 3 mm ² , niebieski |
| Nr zam. | 1312450000 |
| Typ | HBT 2,5 - 3,0 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118115130 |
| Ilość | 100 szt. |

HBT 2,5 - 3,0 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | |
|------------|--------|
| Masa netto | 0.88 g |
|------------|--------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane techniczne

| | |
|---------------|--|
| Opis artykułu | izolowana końcówka kablowa zakończona hakiem |
|---------------|--|

Wymiary

| | | | |
|-------------------|---------|------------------------------|---------|
| Średnica izolacji | 4.5 mm | Długość kołka P | 17.4 mm |
| Szerokość kołka B | 3 mm | Końcówka zakończona hakiem X | 2.1 mm |
| Długość L | 28.2 mm | | |

Łączniki

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 3 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 2.5 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu | 2.5 mm ² | izolacja | Poliwęglan |
| Materiał/tworzywo sztuczne | PC | Kolor identyfikacyjny | niebieski |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

HBT 2,5 - 3,0 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków. Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTI 15 | Wersja |
| Nr zam. | 9014400000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | kablowych, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Zagniatanie podwójne |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Wersja |
| Nr zam. | 9006120000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Wersja |
| Nr zam. | 9202850000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | kablowych, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie |
| Ilość | 1 ST | równoległe |