

## NSCH 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Dzięki naszym szynom zbiorczym wykonanym z różnych materiałów i powiązanych akcesoriom można łączyć przewody nawet przy bardzo małej ilości miejsca. W zależności od aplikacji potencjały można zbierać, rozdzielać lub rozpraszać.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna Bus (terminal), brązowo-czerwony, Wysokość: 15 mm, Głębokość: 2 mm, miedź
Nr zam.	<a href="#">131360000</a>
Typ	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008190052096
Ilość	20 M

## NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0.0787 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	2000 mm	Szerokość (cale)	78.74 inch
Masa netto	227.5 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	Powierzchnia	element polerowany elektrolitycznie
---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------

## dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

## dane tworzywa

Materiał podstawowy	miedź	Powierzchnia	element polerowany elektrolitycznie
Barwny	brązowo-czerwony		

## dane znamionowe

Znamionowe natężenie prądu 24 A

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0296700000</a>	Śruba mocująca (terminal), 5.00 mm, Stal, Głębokość: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Szerokość: 8.5 mm, Wysokość: 8.5 mm
Ilość	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0280100000</a>	Element mocujący (terminal), srebrny, Wysokość: 12.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190036348	Szerokość: 10 mm, Stal, 180 °C
Ilość	100 ST	

## Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SH 1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0299860000</a>	Wspornik szyny zbiorczej, beżowy, 100 °C, Szerokość: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	poliamid 66, przykręcany
Ilość	20 ST	