



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie mocowania śrub
Nr zam.	1389190000
Typ	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
Ilość	1 szt.
opakowanie	karton

SCREWTY-SW13-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Masa netto	226.26 g
------------	----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 1.7 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min. 0.5 Nm
--	--

Ważna informacja

Informacje produktowe	W dostarczonym zestawie: Wkrętak dynamometryczny 0,5-1,7 Nm + wspomaganie nastawianiaWymienna końcówka AF13
-----------------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Screwty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkręta Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCREWTY SW9	Wersja
Nr zam.	1254630000	Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4050118054194	
Ilość	1 ST	
Typ	SCREWTY SW10	Wersja
Nr zam.	1254640000	Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4050118048599	
Ilość	1 ST	
Typ	SCREWTY SW12	Wersja
Nr zam.	2598970000	Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4050118781151	
Ilość	1 ST	
Typ	SCREWTY SW13	Wersja
Nr zam.	1254650000	Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4050118051834	
Ilość	1 ST	
Typ	SCREWTY SW15	Wersja
Nr zam.	1290830000	Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4050118084320	
Ilość	1 ST	
Typ	SCREWTY SW17	Wersja
Nr zam.	1254660000	Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4050118051841	
Ilość	1 ST	
Typ	SCREWTY SW18	Wersja
Nr zam.	1254670000	Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4050118051858	
Ilość	1 ST	
Typ	SCREWTY SW19	Wersja
Nr zam.	1254680000	Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4050118048827	
Ilość	1 ST	