

IE-FC-SP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FrontCom, Płytki wkładki, Ekranowane
Nr zam.	1450610000
Typ	IE-FC-SP-PWS/2D9
GTIN (EAN)	4050118255508
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

Wymiary i masa

Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0.9055 inch
Szerokość	51.5 mm	Szerokość (cale)	2.0276 inch
Długość	90.5 mm	Długość (cale)	3.563 inch
Masa netto	18.5 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

Wkładki

Wkładka sygnałowa SUB-D 9-biegunowa / VGA / HDMI 2 Wkład złącza zasilania mały 1

Dane ogólne

Rodzaj produktu Płytki wkładki, Ekranowane Materiał Poliwęglan (PC)

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cURus) E223801 Nr certyfikatu (DNV) TAA000022B

Nr certyfikatu (CSA) 2000039-80039714


Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456

ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 14.0 27-18-28-92

ECLASS 15.0 27-18-28-92

Rysunek wymiarowy



IE-FC-SP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Gniazda zasilające




FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-PWS-IT	Wersja
Nr zam.	1450810000	FrontCom, Wkład złącza zasilania mały, Typ L, Złącze żeńskie, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Ilość	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-D9-FF	Wersja
Nr zam.	1450840000	FrontCom, Wkładka sygnałowa SUB-D, 9-biegunowa, Gniazdo/gniazdo
GTIN (EAN)	4050118255737	
Ilość	1 ST	
Typ	IE-FCI-D9-FM	Wersja
Nr zam.	1450850000	FrontCom, Wkładka sygnałowa SUB-D, 9-biegunowa, wtyk, Złącze żeńskie
GTIN (EAN)	4050118255713	
Ilość	1 ST	
Typ	IE-FCI-D9-FS	Wersja
Nr zam.	1450870000	FrontCom, Wkładka sygnałowa SUB-D, 9-biegunowa, Złącze żeńskie / połączenie lutowane
GTIN (EAN)	4050118255393	
Ilość	1 ST	

IE-FC-SP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Sygnał – VGA, HDMI, DP




FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-HD 15-FF	Wersja
Nr zam.	1556290000	FrontCom, Złącze VGA, Wkładka sygnałowa VGA/HD 15, Gniazdo/gniazdo
GTIN (EAN)	4050118369755	
Ilość	1 ST	
Typ	IE-FCI-HDMI-FF	Wersja
Nr zam.	2003390000	FrontCom, Złącze HDMI, Wkładka sygnałowa HDMI, Gniazdo/gniazdo
GTIN (EAN)	4050118387414	
Ilość	1 ST	

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznaczniową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1736181044	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
GTIN (EAN)	4008190985950	
Ilość	200 ST	

Akcesoria

Akcesoria do FrontCom Vario



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FC-PWPC	Wersja	
Nr zam.	1450820000	FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem, Pojedyncza rama	
GTIN (EAN)	4050118255584		
Ilość	1 ST		