

## GZ 0.5A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zdjęcie produktu



Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złązek bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32
Nr zam.	<a href="#">1460580000</a>
Typ	GZ 0.5A/F
GTIN (EAN)	4050118266603
Ilość	10 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	6.3 mm	Głębokość (cale)	0.248 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1.2598 inch
Szerokość	6.3 mm	Szerokość (cale)	0.248 inch
Masa netto	2.2 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

## dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

## dane tworzywa

Barwny	Jasnoszary
--------	------------

## dane znamionowe

Napięcie znamionowe	500 V	Znamionowe natężenie prądu	0.5 A
---------------------	-------	----------------------------	-------

## parametry systemu

Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
-----------	--------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		