

GZ 7.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złączy bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 7 A, G-Si. 6,3 x 32 |
| Nr zam. | 1460630000 |
| Typ | GZ 7.0A/F |
| GTIN (EAN) | 4050118266726 |
| Ilość | 10 szt. |

Technical data

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość | 6.3 mm | Głębokość (cale) | 0.248 inch |
| Wysokość | 32 mm | Wysokość (cale) | 1.2598 inch |
| Szerokość | 6.3 mm | Szerokość (cale) | 0.248 inch |
| Masa netto | 2.11 g | | |

Temperatury

| | |
|-----------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia | -5 °C...40 °C |
|-----------------------|---------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Informacje ogólne

| | |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

dalsze dane techniczne

| | | | |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | rodzaj montażu | wtykany |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|

dane tworzywa

| | |
|--------|------------|
| Barwny | Jasnoszary |
|--------|------------|

dane znamionowe

| | | | |
|---------------------|-------|----------------------------|-----|
| Napięcie znamionowe | 500 V | Znamionowe natężenie prądu | 7 A |
|---------------------|-------|----------------------------|-----|

parametry systemu

| | |
|-----------|--------------------------|
| Wykonanie | akcesoria bezpiecznikowe |
|-----------|--------------------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |