

KQN-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | końcówka kablowa, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| Nr zam. | 1493840000 |
| Typ | KQN-M4/S/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118303391 |
| Ilość | 100 szt. |

KQN-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | |
|------------|--------|
| Masa netto | 0.64 g |
|------------|--------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Łączniki

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja | 2.5 mm ² element niedostępny | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1.5 mm ² |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 2.3 mm | Otwór | M 4/S |
| Długość trzonu (a) | 5 mm | Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 6.8 mm |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 4.3 mm | Długość połączenia (l) | 11 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Rysunki



KQN-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools



Praski do niezolowanych łączników toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HTN 21 | Wersja |
| Nr zam. | 9014610000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | 6mm ² , Zacisk z karbem |
| Ilość | 1 ST | |