Karta katalogowa

VGM25-MS68 EMC 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Akcesoria HighPower firmy Weidmüller uzupełniają złącza RockStar® HighPower i zwiększają ich bezpieczeństwo, stabilność i łatwość obsługi.
Solidne osłony, precyzyjne elementy kodujące i wysokiej jakościowy komponenty mocowania zapewniają niezawodne przyłącza wysokiego prądu – idealne rozwiązanie do aplikacji w energetyce, kolejnictwie i przemyśle.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG EMC (dławnica kablowa EMC z zaciskiem spiralnym)
Nr zam.	1445980000
Typ	VGM25-MS68 EMC 11-20 BG
GTIN (EAN)	4050118251081
Ilość	20 szt.

Karta katalogowa

VGM25-MS68 EMC 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto	84.15 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dane ogólne

Materiał podstawowy	mosiądz	bez halogenu	false
Stopień ochrony	IP68 - 15 bar		

Informacje ogólne

Średnica kabla, maks.	20 mm	Średnica kabla, min.	11 mm
Materiał podstawowy	mosiądz	materiał uszczelki	T80s

Ważna informacja

Informacje produktowe	W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		