

KRN-M5/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | końcówka kablowa, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ² |
| Nr zam. | 1495140000 |
| Typ | KRN-M5/-4 |
| GTIN (EAN) | 4050118305043 |
| Ilość | 100 szt. |

KRN-M5/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 2.3 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Wykonanie Seria Euro, standard

Łączniki

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 4 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu | 4 mm ² | izolacja | element niedostępny |
| Otwór | M 5 | Kolor identyfikacyjny | Brak |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 3 mm | Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 5 mm |
| Długość trzonu (a) | 8 mm | Długość połączenia (l) | 18 mm |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 5.3 mm | Szerokość kołnierza (b) | 10 mm |

Klasyfikacje


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |

KRN-M5/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



KRN-M5/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools



Praski do niezolowanych łączników toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HTN 21 | Wersja |
| Nr zam. | 9014610000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | 6mm ² , Zacisk z karbem |
| Ilość | 1 ST | |