

GZ 5.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złą-
czek bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie
wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki
do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o roz-
miarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpieczni-
kowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe
i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do
uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 5 A, G-Si. 6,3 x 32
Nr zam.	1460620000
Typ	GZ 5.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266610
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	6.3 mm	Głębokość (cale)	0.248 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1.2598 inch
Szerokość	6.3 mm	Szerokość (cale)	0.248 inch
Masa netto	2.11 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

dane tworzywa

Barwny	Jasnoszary
--------	------------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	500 V	Znamionowe natężenie prądu	5 A
---------------------	-------	----------------------------	-----

parametry systemu

Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
-----------	--------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		