

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tylko na życzenie



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-
Szybka i wydajna obróbkaŁatwe dostosowanie do wyma-
ganego zakresu przekrojów przewodówZdejmowanie
izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kro-
kuObróbka tulejek oraz styków innych producentów może
doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automatic stripper and crimper
Nr zam.	1476920000
Typ	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	420 mm	Głębokość (cale)	16.5354 inch
Wysokość	425 mm	Wysokość (cale)	16.7323 inch
Szerokość	470 mm	Szerokość (cale)	18.5039 inch
Masa netto	38000 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1




automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

obszar pozbawiany izolacji	0,34 - 4 mm ² (~AWG 22 - 12)	napęd	Elektropneumatyczne
czas taktowania	ok. 1,5 s	zaciśnięcie końcówki	Quadrocrimp
Przekrój tulejek na żyłę, max.	4 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.34 mm ²
długość zaciskanej końcówki	6/8/10/12 mm	Materiały zużywalne	luźne końcówki kablowe, z kołnierzem plastikowym
długość tulejek kablowych	12/14/16/18 mm	Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar
przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Rysunki



Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania Szybka i wydajna obróbka łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SOT 1,0 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1477050000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118283877	
Ilość	1 ST	
Typ	SOT 2,5 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1477040000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118283860	
Ilość	1 ST	
Typ	URS 0.34 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1550340000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118357110	
Ilość	1 ST	
Typ	URS 4.0 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1550250000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118356946	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1476900000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118283655	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1476850000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118283709	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1476870000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118283723	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1476880000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118283587	
Ilość	1 ST	
Typ	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1476890000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118283747	
Ilość	1 ST	
Typ	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1550370000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118356878	
Ilość	1 ST	

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Wersja
Nr zam.	1550350000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118356861	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA V	Wersja
Nr zam.	9050180000	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190343378	
Ilość	1 ST	