

KQI-M6/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Nr zam.	1492390000
Typ	KQI-M6/-6
GTIN (EAN)	4050118302509
Ilość	100 szt.

KQI-M6/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Dopuszczania**

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 1.89 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%


Łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu	6 mm ²	izolacja	dostępny
Materiał/tworzywo sztuczne	PC	Otwór	M 6
Kolor identyfikacyjny	żółty	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	3.6 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	11 mm	Długość połączenia (l)	23 mm
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	6.5 mm	Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	6.4 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Drawings



KQI-M6/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Crimping tools**

Praski do łączników izolowanych
końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych,
łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość
zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym
błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne
pozycjonowanie styków. Przetestowane wg DIN EN
60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTI 6	Wersja
Nr zam.	9006120000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne
Ilość	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Wersja
Nr zam.	9202850000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek
GTIN (EAN)	4032248517855	kablowych, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie
Ilość	1 ST	równoległe