

## POWERSTRIPPER AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Do automatycznego przycinania pojedynczych przewodów Uswanie izolacji z przewodów elastycznych wg DIN VDE 0295, KL: 5 Częściowe zdejmowanie izolacji, izolacja pozostaje na końcu przewodu Bez wymiany narzędzi  
Możliwość szybkiego i prostego ustawiania na właściwy przekrój przewodu Napęd elektryczny

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Automat do zdejmowania izolacji
Nr zam.	<a href="#">1534740000</a>
Typ	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
Ilość	1 szt.

## POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	230 mm	Głębokość (cale)	9.0551 inch
Wysokość	520 mm	Wysokość (cale)	20.4724 inch
Szerokość	254 mm	Szerokość (cale)	10 inch
Masa netto	17000 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## automaty do zdejmowania izolacji

napęd	Elektropneumatyczne	czas taktowania	ok. 3 s
długość usuwanej izolacji	20 - 120 mm	Przyłącze sprężonego powietrza	5-5,5 bara
przyłącze elektryczne	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Maks. długość zdejmowania izolacji	120 mm
Maks. powierzchnia zdejmowania izolacji	11.90	Głębokość wsuwania	80 mm
Min. długość zdejmowania izolacji	25 mm	Min. powierzchnia zdejmowania izolacji	3.5 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



## POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne



Do automatycznego przycinania pojedynczych przewodów Uswanie izolacji z przewodów elastycznych wg DIN VDE 0295, KL: 5 Częściowe zdejmowanie izolacji, izolacja pozostaje na końcu przewodu Bez wymiany narzędzi Możliwość szybkiego i prostego ustawiania na właściwy przekrój przewodu Napęd elektryczny

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AIMESA VRM 0,55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007320000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392685	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,78	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007330000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392692	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007340000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392814	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,65	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007350000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392746	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1120920000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4032248901869	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007360000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392562	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007370000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392555	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007380000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392753	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007390000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392807	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1120910000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4032248901920	
Ilość	1 ST	

## POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2819820000</a>	Automaty, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4064675343363	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007320000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392685	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,78	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007330000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392692	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007340000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392814	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,65	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007350000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392746	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1120920000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4032248901869	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007360000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392562	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007370000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392555	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007380000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392753	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2007390000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4050118392807	
Ilość	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1120910000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4032248901920	
Ilość	1 ST	
Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2819820000</a>	Automaty, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4064675343363	
Ilość	1 ST	