

ESO 8 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik złąček, Oznaczniki wkładane, 24.5 x 5 mm, biały
Nr zam.	1607730000
Typ	ESO 8 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190206123
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-08-31T00:00:00+02:00

Technical data**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0.0394 inch
Wysokość	24.5 mm	Wysokość (cale)	0.9646 inch
Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0.1968 inch
Masa netto	10 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9		
Orientacja nadruku	poziome i pionowe		
Ilość na arkusz	320		
Szerokość	5 mm		
Klasa palności wg UL 94	HB		
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C		
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		
Barwny	biały		
Materiał podstawowy	papier		
Nadrukowane znaki	bez		
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = Insert markers		
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Drawings



Accessories

WKM do szyldów wsuwanych



Wykonana bez zastosowania halogenów, przezroczysta kieszeń WKM zapewnia wyjątkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Pewne mocowanie przy użyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z przewodami o prawie wszystkich przekrojach. Wstępnie zadrukowane oznaczniki wsuwa się do uchwytu WKM, a następnie mocuje zatrzaskiem. Oznaczniki do kabli WKM są odpowiednim rozwiązaniem zapewniający maksymalną efektywność znakowania w miejscu montażu. Korzyści ze stosowania kabli WKMPapierowe i poliestrowe etykiety można drukować indywidualnie przy użyciu konwencjonalnych drukarek biurowych. Solidna konstrukcja w połączeniu z szyldami MultiCard ELS gwarantuje maksymalną ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WKM 8/20	Wersja	
Nr zam.	1753490000	WKM, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm,	
GTIN (EAN)	4032248010615	Oznaczniki do przewodów i kabli, transparentny	
Ilość	50 ST		