

ESO 5 P DIN A4 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik złączy, Oznaczniki wkładane, 40 x 16.5 mm, biały
Nr zam.	1670370000
Typ	ESO 5 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190430696
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-01-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	ELS 16/40 MM WS

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0.0394 inch
Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1.5748 inch
Szerokość	16.5 mm	Szerokość (cale)	0.6496 inch
Masa netto	13.5 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	
Orientacja nadruku	poziome i pionowe	
Ilość na arkusz	60	
Szerokość	16.5 mm	
Klasa palności wg UL 94	HB	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	biały	
Materiał podstawowy	poliester, bez PVC	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = Insert markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Rysunki



Akcesoria

WKM do szyldów wsuwanych



Wykonana bez zastosowania halogenów, przezroczysta kieszeń WKM zapewnia wyjątkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Pewne mocowanie przy użyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z przewodami o prawie wszystkich przekrojach. Wstępnie zadrukowane oznaczniki wsuwa się do uchwytu WKM, a następnie mocuje zatrzaskiem. Oznaczniki do kabli WKM są odpowiednim rozwiązaniem zapewniający maksymalną efektywność znakowania w miejscu montażu. Korzyści ze stosowania kabli WKMPapierowe i poliestrowe etykiety można drukować indywidualnie przy użyciu konwencjonalnych drukarek biurowych. Solidna konstrukcja w połączeniu z szyldami MultiCard ELS gwarantuje maksymalną ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WKM 18/43	Wersja	
Nr zam.	1610700000	WKM, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm,	
GTIN (EAN)	4008190204488	Oznaczniki do przewodów i kabli, transparentny	
Ilość	50 ST		