


SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Symbol Pack to torebka zawierająca perforowane arkusze z nadrukowanymi symbolami elektrycznymi. Do oznaczania urządzeń elektrycznych w miejscu montażu. Cechuje się dużą odpornością na alkohole alkilowe i benzyny.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 25 x 25 mm, żółty
Nr zam.	1741090000
Typ	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964313
Ilość	120 szt.

SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0.9842 inch
Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0.9842 inch
Masa netto	0.25 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-45...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	akrylopolimer ciągły	
Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Ilość na arkusz	12	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	25 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-45 °C	
Barwny	żółty	
Materiał podstawowy	tkanina, pokryta akrylem	
Kolor nadruku	czarny	
Nadrukowane znaki	znaki mieszane	
Liczba oznaczników w opakowaniu	120	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10
	Liczba oznaczników w kombinacji	12
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = 12 Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-45...80 °C	
Imprint	Błyskawica w trójkącie	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		