

MODUFLEX C-MH/ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dzięki mechanizmowi luzowania modułów moduły Concept dają się łatwo i bezpiecznie wyjmować z ramy łączniowej ModuFlex – C. Dodatkowo mechanizm luzowania modułów można wykorzystać jako zabezpieczenie przed naprężeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, MODUFLEX C, rama Modu-flex C
Nr zam.	1752970000
Typ	MODUFLEX C-MH/ZE
GTIN (EAN)	4032248190614
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0.5906 inch
Wysokość	44 mm	Wysokość (cale)	1.7323 inch
Szerokość	56 mm	Szerokość (cale)	2.2047 inch
Masa netto	6 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Moduły pneumatyczne ConCept

Barwny	czarny
--------	--------

Dane ogólne

Barwny	czarny	Typ	inne
Materiał podstawowy	PA	Typoszereg	rama Modulflex C
bez halogenu	false	Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak

wymiary

Szerokość	56 mm
-----------	-------

wersja

Materiał podstawowy	PA
---------------------	----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Akcesoria**Wspornik montażowy**

Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MOFU 35	Wersja
Nr zam.	0495660000	Stopa mocowania (terminal)
GTIN (EAN)	4008190048518	
Ilość	20 ST	