

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oznacznik kątownika końcowego EM 8/30 jest przeznaczony do opisywania kątowników końcowych WEW 35/2 i ZEW 35/2, ale może też być używany jako oprawka sztyldów grupowych do zacisków z serii W. W oznaczniku EM 8/30 można umieszczać sztyldy wsuwane ESO 7/ESO 7P. Przezroczysta kieszka tulei skutecznie chroni nadruk przed czynnikami środowiskowymi.

Informacje o sztyldach wsuwanych, patrz „Akcesoria”.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	EM, Znakowanie zacisków, 32,4 x 7,2 mm, Raster w mm (P): 7.20 Weidmueller, transparentny
Nr zam.	1806120000
Typ	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
Ilość	50 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	3 mm	Głębokość (cale)	0.1181 inch
Wysokość	32.4 mm	Wysokość (cale)	1.2756 inch
Szerokość	7.2 mm	Szerokość (cale)	0.2835 inch
Masa netto	0.6 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Orientacja nadruku	poziomo	
Szerokość	7.2 mm	
Klasa palności wg UL 94	HB	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	transparentny	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	polipropylen	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Podzespół
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Component part = Terminal marker	
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	
Aplikacja / producent	Weidmueller	

Znaczniki złącz

Raster w mm (P)	7.20 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna




Oznaczniki ELS MultiCard można opisywać przy użyciu drukarki PrintJet, plotera lub drukarki SMark. W szczególności, przy użyciu kolorowej drukarki PrintJet AVANCED można na wiele sposobów wykonywać przyciągające wzrok oznaczniki kabli i listw zaciskowych. ELS 6/30 do stosowania w oznacznikach kabli WKM 8/30 lub oprawkach szyldów grupowych EM8/30 ELS 7/40 do stosowania w oprawkach szyldów grupowych SchT5S ELS 16/40 do stosowania w oznacznikach kabli WKM 18/43 lub oprawkach szyldów grupowych SchT5

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ELS 6/30 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1045570000	ELS, Oznaczniki wkładane, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248779475	
Ilość	80 ST	
Typ	ELS 6/30 MC NE GE	Wersja
Nr zam.	1045580000	ELS, Oznaczniki wkładane, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248779482	
Ilość	80 ST	

ELS 6/30



ELS
ELS to specjalne bezklejowe etykiety do oznaczników kabli WKM lub grupowych opravek szyldu. Matowy, cienki ale odporny na ścieranie poliester pozwala na bardzo dobre opisywanie i zapewnia doskonałą czytelność. W połączeniu z hydrofobowymi tulejami WKM, rozwiązanie to pozwala na wykonywanie oznaczeń kabli o bardzo dużej odporności na trudne warunki środowiskowe.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ELS 6/30 MM WS	Wersja
Nr zam.	2009980000	ELS, Oznaczniki wkładane, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118396850	
Ilość	3000 ST	
Typ	ELS 6/30 MM GE	Wersja
Nr zam.	2010620000	ELS, Oznaczniki wkładane, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118397178	
Ilość	3000 ST	

Akcesoria**szyldy wtykane ESO****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	ESO 7 DIN A4 WS	Wersja
Nr zam.	1607720000	Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 30 x 6.3 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190206116	
Ilość	10 ST	
Typ	ESO 7 DIN A4 GE	Wersja
Nr zam.	1634780000	Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 27 x 6.3 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190273361	
Ilość	10 ST	
Typ	ESO 7 P DIN A4 GE	Wersja
Nr zam.	1670400000	Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 27 x 6.3 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190430726	
Ilość	10 ST	
Typ	ESO 7 P DIN A4 WS	Wersja
Nr zam.	1670390000	Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 27 x 6.3 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190430719	
Ilość	10 ST	