



Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie etykiety drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako alternatywa grawerowaniaUniwersalne mocowanieOprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)Lub oznaczniki samoprzylepneDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 27 mm, Uchwyt CC-H 15/27, srebrny
Nr zam.	1876760000
Typ	CC 15/27 MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248467266
Ilość	80 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0.0394 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1.063 inch
Masa netto	1.36 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia	
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%	
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.009 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Wykonanie	wtykowy	
Szerokość	27 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	srebrny	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Zalecane branże	Maszyny	
Kompatybilna drukarka	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	
Aplikacja / producent	Uchwyt CC-H 15/27	

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rysunki



CC 15/27 MC NE SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Akcesoria****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	CC-RAIL 1000	Wersja
Nr zam.	1790150000	ClipCard, Akcesoria, 1000 x 17 mm, Samoprzylepne, czarny
GTIN (EAN)	4032248213610	
Ilość	1 ST	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Wersja
Nr zam.	1790160000	ClipCard, Osłona, 1000 x 19 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4032248213627	
Ilość	1 ST	
Typ	CC-H 15/27	Wersja
Nr zam.	1790410000	ClipCard, Akcesoria, 15 x 27 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248215201	
Ilość	45 ST	
Typ	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Wersja
Nr zam.	1888290000	ClipCard, Akcesoria, 15 x 27 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4032248494163	
Ilość	80 ST	
Typ	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Wersja
Nr zam.	1880810000	ClipCard, Akcesoria, 15 x 27 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4032248480890	
Ilość	10 ST	