

MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Abbildung ähnlich

seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płytki montażowa, Wysokość: 52 mm, Szerokość: 61 mm, Głębokość: 3 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	1905280000
Typ	MOPL K1 N FE
GTIN (EAN)	4032248524426
Ilość	1 szt.

MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	3 mm	Głębokość (cale)	0.1181 inch
Wysokość	52 mm	Wysokość (cale)	2.0472 inch
Szerokość	61 mm	Szerokość (cale)	2.4016 inch
Wymiar mocowania wysokość	26 mm	Wymiar mocowania szerokość	52 mm
Masa netto	27 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	2 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa ocynkowana		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	2 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa ocynkowana	Wymiar mocowania szerokość	52 mm
Wymiar mocowania wysokość	26 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K1 N FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****TS 15**

seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST K1	Wersja	
Nr zam.	8000003883		
GTIN (EAN)	4050118653328		
Ilość	20 ST		