Karta katalogowa

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnyym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujików i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do dławnic kablowych dla linii i złączy M8, M12
Nr zam.	1910000000
Typ	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Ilość	1 szt.
opakowanie	karton

Karta katalogowa

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	190.08 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	Narzędzie do przykręcania dławików kabli i złączy M8 oraz M12

Ważna informacja

Informacje produktowe	W dostarczanym zestawie: Uchwyt standardowy 1/4" Mocowanie M8 do linii formowanych Mocowanie M8F do konfigurowalnych złączy Mocowanie M12 do linii formowanych Mocowanie M12F do konfigurowalnych złączy

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Karta katalogowa

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Dodatek do wkrętaka Screwty® nadaje się do adaptowalnych złącz wtykowych okrągłych M23 i zalewanych złącz wtykowych okrągłych M23 o średnicy zewnętrznej nakrętki radełkowanej wynoszącej 26,2 ±0,3 mm. Moment dokręcający wynosi 2-2,5 Nm.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCREWTY M23	Wersja
Nr zam.	1981560000	Adapter narzędzia do dławnic kablowych dla linii i złączy M23
GTIN (EAN)	4032248677702	
Ilość	1 ST	

Screwty do kabli obtryskiwanych M12 z kodowaniem K oraz kodowaniem L



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Wersja
Nr zam.	2522710000	Adapter narzędzia do dławnicy kablowej do formowanych linii M12 z
GTIN (EAN)	4050118534566	kodowaniem K i L
Ilość	1 ST	
Typ	SCREWTY M12 K+L O.SD	Wersja
Nr zam.	2486610000	Adapter narzędzia do dławnicy kablowej do formowanych linii M12 z
GTIN (EAN)	4050118497403	kodowaniem K i L
Ilość	1 ST	