

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | ClipCard, Akcesoria, 30 x 60 mm, transparentny |
| Nr zam. | 1934450000 |
| Typ | STR CC 30/60 TRANSPARENT |
| GTIN (EAN) | 4032248590988 |
| Ilość | 10 szt. |

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość | 0.5 mm | Głębokość (cale) | 0.0197 inch |
| Wysokość | 30 mm | Wysokość (cale) | 1.1811 inch |
| Szerokość | 60 mm | Szerokość (cale) | 2.3622 inch |
| Masa netto | 1.1 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -20...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane ogólne

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Wykonanie | samoprzylepny | |
| Szerokość | 60 mm | |
| Klasa palności wg UL 94 | HB | |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C | |
| zakres temperatur roboczych, min. | -20 °C | |
| Barwny | transparentny | |
| Halogenki | Nie | |
| Materiał podstawowy | PVC | |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | forma dostawy | MultiCard |
| Zalecane branże | Maszyny | |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Accessories | |
| Zakres temperatury stosowania | -20...80 °C | |

Znaczniki urządzeń

| | |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

