


ESO 8/20 P DIN A4 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 20 x 7 mm, biały
Nr zam.	1919870000
Typ	ESO 8/20 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4032248556861
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	ELS 8/20 MM WS

ESO 8/20 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0.0394 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0.7874 inch
Szerokość	7 mm	Szerokość (cale)	0.2756 inch
Masa netto	11.35 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	
Orientacja nadruku	poziome i pionowe	
Ilość na arkusz	342	
Szerokość	7 mm	
Klasa palności wg UL 94	HB	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	biały	
Materiał podstawowy	poliester, bez PVC	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = Insert markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		




ESO 8/20 P DIN A4 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****WKM do sztyldów wsuwanych**

Wykonana bez zastosowania halogenów, przezroczysta kieszeń WKM zapewnia wyjątkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Pewne mocowanie przy użyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z przewodami o prawie wszystkich przekrojach. Wstępnie zadrukowane oznaczniki wsuwa się do uchwytu WKM, a następnie mocuje zatrzaskiem. Oznaczniki do kabli WKM są odpowiednim rozwiązaniem zapewniający maksymalną efektywność znakowania w miejscu montażu. Korzyści ze stosowania kabli WKMPapierowe i poliestrowe etykiety można drukować indywidualnie przy użyciu konwencjonalnych drukarek biurowych. Solidna konstrukcja w połączeniu z sztyldami MultiCard ELS gwarantuje maksymalną ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WKM 8/20	Wersja
Nr zam.	1753490000	WKM, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248010615	Oznaczniki do przewodów i kabli, transparentny
Ilość	50 ST	