

SAI-SCREWTY BOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Bolting tool
Nr zam.	1939180000
Typ	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
Ilość	1 szt.
opakowanie	Etui z tworzywa sztucznego + formowana wkładka

SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	889.68 g
------------	----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 1.7 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min. 0.5 Nm
--	--

Ważna informacja

Informacje produktowe	W dostarczanym zestawie: Wkrętak dynamometryczny 0,5-1,7 Nm + wspomaganie nastawiania Wymienna końcówka 1/4" Mocowanie M8 do linii formowanych Mocowanie M8F do konfigurowalnych złączy Mocowanie M12 do linii formowanych Mocowanie M12F do konfigurowalnych złączy Narzędzie do ściągania izolacji Stripper 6-16 mm Etui z tworzywa sztucznego + formowana wkładka
-----------------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		