


**HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Oznacznik do kabli, Znaczniki kabli i przewodów, 2.8 - 4.2 mm, 50.8 x 8.4 mm, żółty
Nr zam.	<a href="#">1961910000</a>
Typ	HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y
GTIN (EAN)	4032248642601
Ilość	4000 szt.



**HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Bestellhilfe

**HSS-HF 1/8" 1,2-2,8 / 50 Y**

- Y = Gelb (W=Weiß)
- 50,8 mm Hüslenlänge (oder 25,4 mm)
- geeigneter Leiterdurchmesser 1,2 - 2,8mm
- Max. Außendurchmesser 1/8" (bzw. 3,2 mm)
- HF = Halogenfrei nach VDE 0472-615
- HSS = Heat Shrinkable Sleeve (wärmeschrumpfender Schlauch)

**HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Accessories****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Ilość	1 ST		

**THM MULTIMARK**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Ilość	1 ST		

**THM MULTIMARK PLUS**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Ilość	1 ST		